



MCW Градирня





Идеальное решение для использования в городских и промышленных условиях.

Новая градирня Marley MCW от SPX Cooling Tech — самое эффективное и доступное на сегодня решение для условий, где необходимо обеспечить низкий уровень шума и где пространство ограничено:

Низкий уровень шума

Центробежные вентиляторы и полностью закрытая область стекания воды формирует одну из самых тихих конфигураций градирни на рынке.

Компактность

Приточная вентиляция, противоточного типа требует значительно меньше места, чем обычно используемые поперечноточные конструкции.

Пригодность для установки внутри помещений

Благодаря низкому уровню шума, компактности (разборная конструкция) и впускному/выпускному воздуховоду, Marley MCW является лучшим вариантом оборудования HVAC для использования внутри помещений.

Высокая производительность внутри и снаружи.


Малозадающие центробежные вентиляторы с загнутыми вперед лопатками преодолевают статическое давление, создаваемое внешней системой труб для тихой работы внутри помещений

Полностью закрытая зона стекания заплеска воды обеспечивает низкий уровень шума

Прочная конструкция, изготавливаемая по выбору из оцинкованной или нержавеющей стали

Подача воздуха в системе обеспечивается клинообразным ременным приводом, имеющим запас прочности 150% номинальной мощности

Система распределения воды включает в себя боковые вспомогательные трубы ПВХ и малозасоряемые полипропиленовые насадки



В серии Marley MCW максимально эффективно используется принудительное воздушное охлаждение, противоточная технология и высокоэффективное использование оросителя, чтобы обеспечить высокую степень охлаждения при разных объемах и температурных режимах.

Низкое сопротивление при подаче воздуха доводит потребление электроэнергии до минимума

Разработанные и произведенные в компании звуковые attenuаторы, используемые на впускных и выпускных отверстиях, были испытаны и определены по категориям


Разработана с учетом ваших материальных потребностей.

В зависимости от ваших условий вы можете заказать себе Marley MCW, изготовленную из оцинкованной или нержавеющей стали:



MCW Cooling Tower — выберите оцинкованную или нержавеющую сталь (марка 300 или 316) для высокопроизводительной эксплуатации в любых производственных условиях.

Оба варианта обеспечивают коррозионную устойчивость, долгосрочную эксплуатацию и экономичность ваших HVAC и легких промышленных систем.





Как выбирается лучшее оборудование.

Когда к проблеме охлаждения воды добавляется вопрос ограниченного пространства и требований к снижению уровня шума, то использовать следует градирни Marley MCW от SPX Cooling Tech, которые устанавливают точку отсчета для гарантируемых тепловых рабочих характеристик и обеспечивают низкие эксплуатационные расходы, универсальность использования и прекрасную производительность.

Сертифицированы СТИ... Пятилетняя гарантия на механическое оборудование... Остановите свой выбор на Marley MCW, чтобы решить задачи высокоэффективного охлаждения в городских условиях.

Звоните 44 1905 750 270 или заходите на сайт spxcooling.com, чтобы получить подробную информацию.



SPX COOLING TECHNOLOGIES UK LTD

3 KNIGHTSBRIDGE PARK, WAINWRIGHT ROAD
WORCESTER WR4 9FA UK

44 1905 750 270 | ct.fap.emea@spx.com

spxcooling.com

ru_MC-24 | ISSUED 3/2024

©2006-2024 SPX COOLING TECH, LLC | ALL RIGHTS RESERVED

Изменения конструкции и/или замена материалов с целью усовершенствования изделий могут производиться без предварительного уведомления.